

## LABPARTNER品牌介绍

## LABPARTNER色谱溶剂

### LABPARTNER

LABPARTNER为VWR旗下品牌，是VWR为更好地满足中国地区广大化学和生物实验、生产者对试剂产品的需求而推出的本地化品牌。

### LABPARTNER产品线

LABPARTNER提供丰富的化学和生物产品线，包括：高纯溶剂（HPLC，农残级，LC-MS），有机合成中间体，标准物质，无机盐，动物饲料，染料和指示剂，缓冲液，氨基酸等。

### LABPARTNER与VWR的差别

LABPARTNER满足客户日常实验一般需求，价格更具有竞争力。较之于VWR Chemical品牌试剂，质检要求相对较宽，检测项目略少，但都可提供中文质检报告、化学品安全技术说明书和其他相关证书。所有本品牌产品应用VWR Chemical全球统一的质量管控体系，满足客户对产品质量的要求。

## LABPARTNER色谱溶剂

LABPARTNER提供不同级别的色谱试剂，满足客户特殊需求，如制备级、生物级、无水级、农残级、HPLC、LC-MS的甲醇和乙腈，以及其他HPLC溶剂。



### 乙腈色谱溶剂

CAS:	75-05-8
闪点	2 °C
折光率 n <sub>20</sub> /°D	1.3440
M.F.	CH <sub>3</sub> CN
沸点	81-82 °C
介电常数 20 °C	37.5
F.W.	41.05
密度 25 °C	0.778 g/ml
粘度 20 °C	0.37

级别	包装	货号
制备级	20L	0000741316
生物级	4L	0000741515
无水级	4L	0000741615
农残级	4L	0000741715
HPLC级	4L	0000741915
LC/MS	4L	0000742015

### 甲醇色谱溶剂

CAS	67-56-1
闪点	11 °C
介电常数 20 °C	32.7
M.F.	CH <sub>3</sub> OH
沸点	64.7 °C
折光率 n <sub>20</sub> /°D	1.3290
F.W.	32.04
密度 25 °C	0.791 g/ml
粘度 20 °C	0.60

级别	包装	货号
制备级	20L	0000761316
生物级	4L	0000761515
无水级	4L	0000761615
农残级	4L	0000761715
HPLC	4L	0000761915
LC/MS	4L	0000761915

### 其他HPLC溶剂

产品名称	CAS	级别	包装	货号
乙酸乙酯	141-78-6	HPLC	4L	0000791415
四氢呋喃	109-99-9	HPLC	4L	0000801415
二甲基甲酰胺	68-12-2	HPLC	4L	0000748415
二甲基亚砜	67-68-5	HPLC	4L	0000739315
乙醇	64-17-5	HPLC	4L	0000764415
异丙醇	67-63-0	HPLC	4L	0000766415
二氯甲烷	75-09-2	HPLC	4L	0000771415
95%正己烷	110-54-3	HPLC	4L	0000781415
99%正己烷	110-54-3	HPLC	4L	0000782415
环己烷	110-82-7	HPLC	4L	0000785415

如有特殊色谱溶剂不在此列表，可来电咨询：400 821 8006